




Denumirea produsului	Butoane de impuls cu simboluri LPSB15		
Denumirea tipului de produs	LPSB15		
Caracteristici generale			
Culoare	Negru		
Tipul posturilor	Buton de apăsare		
Material	Aliaj de aluminiu și zinc		
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K		
Caracteristici mecanice			
Durata de viață mecanică	cycles	5000000	
Fixare	Fara baza de fixare		
Adaptor de montare	LPXAU120M		
Date tehnice UL			
Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		

Condiții ambientale			
Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C -25
		max	°C +70
Temperatura	Temperatura de depozitare	min	°C -40
		max	°C +85

Dimensiuni



Certificări și conformitate

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Certificate	cULus
-------------	-------

Clasificare ETIM

ETIM 8.0	EC000221 - Element frontal pentru buton
----------	---