



Denumirea produsului

Buton cu puls
pulsatoriu
LPSB30

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare

Galben

Tipul posturilor

Buton învelit

Material

Aliaj de aluminiu
și zinc pentru
piese metalice și
poliamidă pentru
piesele din
plastic

grad de protecție IEC

IP66, IP67 și
IP69K

Caracteristici mecanice

Durată de viață mecanică - actuatore cu retur cu arc

cycles 5000000

Fixare

Fara baza de
fixare

Adaptor de montare

LPXAU120M

Date tehnice UL

Grad de protecție UL

Tip 1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Condiții ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensiuni



Certificări și conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Element frontal
pentru buton