



Denumirea produsului

Buton cu cap  
ciupercă,  
revenire cu arc Ø  
40 mm/1,6"  
LPSB614

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Culoare

Galben

Tipul posturilor

Buton cu cap de  
ciupercă

Material

Aliaj de aluminiu  
și zinc pentru  
piese metalice și  
poliamidă pentru  
piesele din  
plastic

grad de protecție IEC

IP66, IP67 și  
IP69K

**Caracteristici mecanice**

Durată de viață mecanică - actuatore cu retur cu arc

cycles 5000000

Fixare

Fara baza de  
fixare

Adaptor de montare

LPXAU120M

**Date tehnice UL**

Grad de protecție UL

Tip 1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

**Condiții ambientale**

Temperatura


Temperatura de Operare

min °C -25  
max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40  
max °C +85

**Dimensiuni**



**Certificări și conformitate**

Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Element frontal  
pentru buton