



Denumirea produsului

Buton cu cap ciupercă, revenire cu arc Ø 60mm/2.36"

Denumirea tipului de produs

LPSB614

**Caracteristici generale**

Culoare	Galben
Tipul posturilor	Buton cu cap de ciupercă
Material	Aliaj de aluminiu și zinc pentru piese metalice și poliamidă pentru piesele din plastic
grad de protectie IEC	IP66, IP67 și IP69K

**Caracteristici mecanice**

Durată de viață mecanică - actuatore cu retur cu arc	cycles	5000000
Fixare		Fara baza de fixare
Adaptor de montare		LPXAU120M


**Date tehnice UL**

Grad de protectie UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

**Conditii ambientale**

Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare	min	°C	-40
		max	°C	+85

**Dimensiuni**



Spring return

**Certificari si conformitate**

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1

---

UL508

---

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Element frontal  
pentru buton