



Buton cu cap ciupercă, zăvor, roțiți pentru a elibera Ø 40 mm/1,6" LPSB664

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare

Roșu

Material

Aliaj de aluminiu și zinc pentru piese metalice și poliamidă pentru piesele din plastic

grad de protectie IEC

IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice

Fixare

Fara baza de fixare

Adaptor de montare

LPXAU120M

Date tehnice UL

Grad de protectie UL

Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Element frontal
pentru buton