



Denumirea produsului

Buton cu cap
ciupercă, zăvor,
roțiți pentru a
elibera Ø 40
mm/1,6"
LPSB6644+LPXAU1

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare	Roșu
Tipul posturilor	Buton cu cap de ciupercă
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K
Caracteristici electrice	
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V 690
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A 10
Conductivitate	1mA 5V
Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1	A600 Q600
Curent de funcționare AC15	

12V	A	6
24V	A	6
48V	A	6
120V	A	6
240V	A	3
400V	A	1.9
480V	A	1.5
500V	A	1.4
600V	A	1.2

Curent de funcționare DC13

12V	A	3
24V	A	3
48V	A	1.5
125V	A	0.55
250V	A	0.27
440V	A	0.15
500V	A	0.13
600V	A	0.1

Rezistența la contact mΩ ≤20

Caracteristici mecanice

Terminale Borne șurub Șurub

Secțiunea dirijorului

IEC

max mm² 1 or 2 / 2.5

Adaptor de montare LPXAU120M

Date tehnice UL

Grad de protecție UL Tip 1, 2, 3R, 4, 4X,
12, 12K

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

CCC
cULus
EAC
RINA