



Buton cu cap ciupercă, zăvor, trageți pentru eliberare Ø 40 mm/1,6" LPSB674

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

| | |
|-----------------------|---|
| Culoare | Roșu |
| Tipul posturilor | Buton cu cap de ciupercă |
| Material | Aliaj de aluminiu și zinc pentru piese metalice și poliamidă pentru piesele din plastic |
| grad de protectie IEC | IP66, IP67 și IP69K |

Caracteristici mecanice

| | | |
|--|---------------------|--------|
| Durata de viata mecanica - Dispozitive de actionare de blocare | cycles | 300000 |
| Fixare | Fara baza de fixare | |
| Adaptor de montare | LPXAU120M | |

Date tehnice UL

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Grad de protectie UL | Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|----------------------|------------------------------|

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura de depozitare

| | | |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

Dimensiuni



Push-pull

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Element frontal
pentru buton