



Denumirea produsului

Buton cu cap  
ciupercă, zăvor,  
trageți pentru  
eliberare Ø 40  
mm/1,6"

Denumirea tipului de produs

LPSB6744+LPXAU1

### Caracteristici generale

Culoare	Roșu
Tipul posturilor	Buton cu cap de ciupercă
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K
<b>Caracteristici electrice</b>	
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V 690
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A 10
Conductivitate	1mA 5V
Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1	A600 Q600
Curent de funcționare AC15	

12V	A	6
24V	A	6
48V	A	6
120V	A	6
240V	A	3
400V	A	1.9
480V	A	1.5
500V	A	1.4
600V	A	1.2

Curent de funcționare DC13

12V	A	3
24V	A	3
48V	A	1.5
125V	A	0.55
250V	A	0.27
440V	A	0.15
500V	A	0.13
600V	A	0.1

Rezistența la contact mΩ ≤20

### Caracteristici mecanice

Durata de viață mecanică - Dispozitive de acționare de blocare	cycles	300000
Terminale Borne șurub		Șurub
Secțiunea dirijorului		

IEC

max mm<sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

Adaptor de montare LPXAU120M

### Date tehnice UL

Grad de protecție UL Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

### Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
-----	----	-----

max °C +85

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certificate

CCC  
cULus  
EAC  
RINA