



Denumirea produsului

Buton cu cap de ciupercă, zăvor, roțiți cheia pentru eliberare Ø 40 mm/1,6" LPSB684

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare

Negru

Tipul posturilor

Buton cu cap de ciupercă

Material

Aliaj de aluminiu și zinc pentru piese metalice și poliamidă pentru piesele din plastic

grad de protectie IEC

IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice

Durata de viata mecanica - Dispozitive de actionare de blocare

cycles 300000

Fixare

Fara baza de fixare

Adaptor de montare

LPXAU120M

Date tehnice UL

Grad de protectie UL

Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min °C -25
max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40
max °C +85

Dimensiuni



Turn key to release

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Element frontal
pentru buton