



Buton cu cap de ciupercă, zăvor, roțiți cheia pentru eliberare Ø 40 mm/1,6" LPSB684

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

### Caracteristici generale

Culoare	Roșu
Tipul posturilor	Buton cu cap de ciupercă
Material	Aliaj de aluminiu și zinc pentru piese metalice și poliamidă pentru piesele din plastic
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

### Caracteristici mecanice

Durata de viață mecanică - Dispozitive de acționare de blocare	cycles	300000
Fixare	Fara baza de fixare	
Adaptor de montare	LPXAU120M	

### Date tehnice UL

Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

### Condiții ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

### Dimensiuni



Turn key to release

### Certificări și conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

---

UL508

---

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Element frontal  
pentru buton