



Buton cu dublă atingere, revenire cu arc - două butoane de apăsare LPSB71

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare alb negru

Tipul posturilor Atingere dublă cu două butoane de apăsare

Material Aliaj de aluminiu și zinc pentru piese metalice și poliamidă pentru piesele din plastic

grad de protectie IEC IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice

Durata de viata mecanica cycles 1000000

Fixare Fara baza de fixare

Adaptor de montare LPXAU120M

Date tehnice UL

Grad de protectie UL Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min °C -25
max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40
max °C +85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000029 -
Buton comutator