



Denumirea produsului

Buton cu dublă atingere, retur cu arc - Un buton extins și unul înroscat
LPSB72

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare	alb negru
Tipul posturilor	Atingere dublă cu un buton extins și unul înroscat
Material	Aliaj de aluminiu și zinc pentru piese metalice și poliamidă pentru piesele din plastic
grad de protectie IEC	IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice

Durata de viata mecanica	cycles	1000000
Fixare	Fara baza de fixare	
Adaptor de montare	LPXAU120M	

Date tehnice UL

Grad de protectie UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000029 -
Buton comutator