



Operatorii  
butoane cu triplu  
impuls - Cu  
butonul central  
proeminent  
LPSB73

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

### Caracteristici generale

Culoare	Verde/Roșu/Verde
Tipul posturilor	Triplă atingere
Material	Aliaj de aluminiu și zinc pentru piese metalice și poliamidă pentru piesele din plastic
grad de protectie IEC	IP66, IP67 și IP69K

### Caracteristici mecanice

Durata de viata mecanica	cycles	1000000
Fixare	Fara baza de fixare	
Adaptor de montare	LPXAU120M	

### Date tehnice UL

Grad de protectie UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

### Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

### Dimensiuni



### Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

---

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000029 -  
Buton comutator