



Denumirea produsului  
Denumirea tipului de produs

Buton iluminat  
LPSBL10

#### Caracteristici generale

Culoare	Roșu
Tipul posturilor	Buton de apăsare
Material	Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

#### Caracteristici mecanice

Durată de viață mecanică - actuator cu retur cu arc	cycles	5000000
Fixare	Fara baza de fixare	
Adaptor de montare	LPXAU120M	

#### Date tehnice UL

Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

#### Condiții ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

#### Dimensiuni



#### Certificări și conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certificate

cULus

#### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Element frontal  
pentru buton