




Denumirea produsului	Buton ciuperca iluminat, Ø 40mm
Denumirea tipului de produs	LPSBL61
Caracteristici generale	
Culoare	alb
Tipul posturilor	Buton cu cap de ciupercă
Material	Aliaj de aluminiu și zinc pentru piese metalice și poliamidă pentru piesele din plastic
grad de protectie IEC	IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice	
Durată de viață mecanică - actuatore cu retur cu arc	cycles 5000000
Fixare	Fara baza de fixare
Adaptor de montare	LPXAU120M

Date tehnice UL	
Grad de protectie UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Conditii ambientale	
Temperatura	
Temperatura de Operare	
min	°C -25
max	°C +70
Temperatura de depozitare	
min	°C -40
max	°C +85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Certificate	cULus
-------------	-------

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001038 -
Rama pentru
buton ciuperca