



Denumirea produsului

Buton iluminat în formă de ciupercă, cu zăvor rotativ și eliberare, Ø 40mm  
LPSBL66

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Culoare

Roșu

Tipul posturilor

Buton cu cap de ciupercă

Material

Aliaj de aluminiu și zinc pentru piese metalice și poliamidă pentru piesele din plastic

grad de protecție IEC

IP66, IP67 și IP69K

**Caracteristici mecanice**

Durată de viață mecanică - actuator cu retur cu arc

cycles 5000000

Fixare

Fara baza de fixare

Adaptor de montare

LPXAU120M

**Date tehnice UL**

Grad de protecție UL

Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

**Condiții ambientale**

Temperatura


Temperatura de Operare

min °C -25  
max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40  
max °C +85

**Dimensiuni**



**Certificări și conformitate**

Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

---

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001038 -  
Rama pentru  
buton ciuperca