



Buton iluminat în formă de ciupercă, cu zăvor rotativ și eliberare, Ø 40mm
LPSBL66

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare	Galben
Tipul posturilor	Buton cu cap de ciupercă
Material	Aliaj de aluminiu și zinc pentru piese metalice și poliamidă pentru piesele din plastic
grad de protectie IEC	IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice

Durată de viață mecanică - actuatore cu retur cu arc	cycles	5000000
Fixare		Fara baza de fixare
Adaptor de montare		LPXAU120M


Date tehnice UL

Grad de protectie UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

Conditii ambientale

Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare	min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001038 -
Rama pentru
buton ciuperca