



Buton cu dublă atingere, indicator alb cu retur cu arc - Două butoane de apăsare LPSBL71

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare	Verde/Roșu
Tipul posturilor	Atingere dublă cu două butoane de apăsare
Material	Aliaj de aluminiu și zinc pentru piese metalice și poliamidă pentru piesele din plastic
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice

Durata de viața mecanică	cycles	1000000
Fixare	Fara baza de fixare	
Adaptor de montare	LPXAU120M	

Date tehnice UL

Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

Condiții ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensiuni



Certificări și conformitate

Conformitate

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Element frontal
pentru buton