




Denumirea produsului	Operator pas cu pas
Denumirea tipului de produs	LPSQ10
Caracteristici generale	
Culoare	Albastru
Tipul posturilor	Buton de apăsare. Împingeți pornire- împingere oprire
Material	Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice		
Forța de acționare	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durată de viață mecanică - actuatore cu dubla apăsare	cycles	500000
Fixare	Fara baza de fixare	
Adaptor de montare	LPXAU120M	

Date tehnice UL		
Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K	

Conditii ambientale			
Temperatura	Temperatura de Operare	min °C	-25
		max °C	+70
	Temperatura de depozitare	min °C	-40
		max °C	+85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certificate	cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000029 -
Buton comutator