



Denumirea produsului	Operator pas cu pas
Denumirea tipului de produs	LPSQ20
<b>Caracteristici generale</b>	
Culoare	Verde
Tipul posturilor	Buton extins. Împingeți pornire- împingere oprire
Material	Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

<b>Caracteristici mecanice</b>	
Forța de acționare	kg-lb <0.5Kg / 1.1lb
Durată de viață mecanică - actuatore cu dubla apasare	cycles 500000
Fixare	Fara baza de fixare
Adaptor de montare	LPXAU120M

<b>Date tehnice UL</b>	
Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

<b>Conditii ambientale</b>	
Temperatura	
Temperatura de Operare	
	min °C -25
	max °C +70
Temperatura de depozitare	
	min °C -40
	max °C +85

<b>Dimensiuni</b>	

<b>Certificari si conformitate</b>	
Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Certificate	cULus
-------------	-------

<b>Clasificare ETIM</b>	
ETIM 8.0	EC000029 - Buton comutator