



|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Denumirea produsului        | Butoane iluminate pas cu pas - Ras LPSQL10 |
| Denumirea tipului de produs | LPSQL10                                    |

### Caracteristici generale

|         |       |
|---------|-------|
| Culoare | Verde |
|---------|-------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipul posturilor | Buton de apăsare |
|------------------|------------------|

|          |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Material | Aliaj de aluminiu și zinc pentru piese metalice și poliamidă pentru piesele din plastic |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| grad de protectie IEC | IP66, IP67 și IP69K |
|-----------------------|---------------------|

### Caracteristici mecanice

|                                                        |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| Durată de viață mecanică - actuatoare cu dubla apasare | cycles | 500000 |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Fixare | Fara baza de fixare |
|--------|---------------------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Adaptor de montare | LPXAU120M |
|--------------------|-----------|


### Date tehnice UL

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Grad de protectie UL | Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|----------------------|------------------------------|

### Conditii ambientale

|             |                           |     |    |     |
|-------------|---------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura | Temperatura de Operare    | min | °C | -25 |
|             |                           | max | °C | +70 |
|             | Temperatura de depozitare | min | °C | -40 |
|             |                           | max | °C | +85 |

### Dimensiuni



### Certificari si conformitate

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Conformitate | CSA C22.2 n° 14     |
|              | IEC/EN/BS 60947-1   |
|              | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
|              | UL508               |

|             |       |
|-------------|-------|
| Certificate | cULus |
|-------------|-------|

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000029 -  
Buton comutator