




Denumirea produsului	Butoane iluminate pas cu pas - Ras LPSQL10
Denumirea tipului de produs	LPSQL10
<b>Caracteristici generale</b>	
Culoare	Galben
Tipul posturilor	Buton de apăsare
Material	Aliaj de aluminiu și zinc pentru piese metalice și poliamidă pentru piesele din plastic
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

<b>Caracteristici mecanice</b>	
Durată de viață mecanică - actuatore cu dubla apăsare	cycles 500000
Fixare	Fara baza de fixare
Adaptor de montare	LPXAU120M

<b>Date tehnice UL</b>	
Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

<b>Condiții ambientale</b>	
Temperatura	
Temperatura de Operare	
min	°C -25
max	°C +70
Temperatura de depozitare	
min	°C -40
max	°C +85

**Dimensiuni**



**Certificări și conformitate**

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certificate	cULus

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC000029 -  
Buton comutator