




Denumirea produsului	Butoane pentru activare mecanică, impuls LPSR20
Denumirea tipului de produs	LPSR20
<b>Caracteristici generale</b>	
Culoare	Roșu
Tipul posturilor	Buton de resetare mecanică
Material	Aliaj de aluminiu și zinc pentru piese metalice și poliamidă pentru piesele din plastic
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

<b>Caracteristici mecanice</b>	
Durata de viața mecanică	cycles 5000000
Fixare	Fara baza de fixare
Adaptor de montare	LPXAU120M

<b>Date tehnice UL</b>	
Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

<b>Condiții ambientale</b>	
Temperatura	
Temperatura de Operare	
min	°C -25
max	°C +70
Temperatura de depozitare	
min	°C -40
max	°C +85

**Dimensiuni**



**Certificări și conformitate**

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

---

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000029 -  
Buton comutator