



Denumirea produsului	Selector lung - 2 poziții		
Denumirea tipului de produs	LPSS120+LPXAU12		
<b>Caracteristici generale</b>			
Culoare	Negru		
Tipul posturilor	Selector		
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K		
<b>Caracteristici electrice</b>			
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690	
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	10	
Conductivitate	1mA 5V		
Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1	A600 Q600		
Curent de funcționare AC15			
	12V	A	6
	24V	A	6
	48V	A	6
	120V	A	6
	240V	A	3
	400V	A	1.9
	480V	A	1.5
	500V	A	1.4
	600V	A	1.2
Curent de funcționare DC13			
	12V	A	3
	24V	A	3
	48V	A	1.5
	125V	A	0.55
	250V	A	0.27
	440V	A	0.15
	500V	A	0.13
	600V	A	0.1
Rezistența la contact	mΩ		≤20
<b>Caracteristici mecanice</b>			
Durata de viață mecanică	cycles		1000000
Terminale Borne șurub	Șurub		
Secțiunea dirijorului			
	IEC		
	max	mm <sup>2</sup>	1 or 2 / 2.5
Adaptor de montare	LPXAU120M		
<b>Date tehnice UL</b>			
Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
<b>Condiții ambientale</b>			
Temperatura			
	Temperatura de Operare		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura de depozitare		
	min	°C	-40
	max	°C	+85
<b>Certificari si conformitate</b>			
<b>Conformitate</b>			

CSA C22.2 n° 14

---

IEC/EN/BS 60947-1

---

IEC/EN/BS 60947-5-1

---

UL508

---

Certificate

CCC

---

cULus

---

EAC

---

RINA

---