



Denumirea produsului Selector lung - 3 poziții
Denumirea tipului de produs LPSS13

Caracteristici generale

Culoare Negru
Tipul posturilor Selector
Material Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protecție IEC IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice

Durata de viață mecanică cycles 1000000
Fixare Fara baza de fixare
Adaptor de montare LPXAU120M

Date tehnice UL


Grad de protecție UL Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura de depozitare	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensiuni



Certificări și conformitate

Conformitate CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0 EC002611 - Comutator de control