



Denumirea produsului	Selector cheie - 2 pozitii
Denumirea tipului de produs	LPSS32

Caracteristici generale

Culoare	Negru
Tipul posturilor	Selector
Material	Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protectie IEC	IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice

Durata de viata mecanica	cycles	1000000
Fixare	Fara baza de fixare	
Adaptor de montare	LPXAU120M	


Date tehnice UL

Grad de protectie UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

Conditii ambientale

Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare	min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certificate	cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0	EC002611 - Comutator de control
----------	---------------------------------