



Denumirea produsului	Selector cheie - 3 pozitii
Denumirea tipului de produs	LPSS33

#### Caracteristici generale

Culoare	Negru
Tipul posturilor	1 - 0 - 2, extragerea cheii în 1
Material	Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protectie IEC	IP66, IP67 și IP69K

#### Caracteristici mecanice

Durata de viata mecanica	cycles	1000000
Fixare	Fara baza de fixare	
Adaptor de montare	LPXAU120M	


#### Date tehnice UL

Grad de protectie UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

#### Conditii ambientale

Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare	min	°C	-40
		max	°C	+85

#### Dimensiuni



#### Certificari si conformitate

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certificate	cULus

#### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -  
Comutator de  
control