



Denumirea produsului Selector iluminat
- 2 poziții
Denumirea tipului de produs LPSSL12

Caracteristici generale

Culoare Verde
Tipul posturilor Selector
Material Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protectie IEC IP66, IP67 și IP69K

Caracteristici mecanice

Durata de viata mecanica cycles 1000000
Fixare Fara baza de fixare
Adaptor de montare LPXAU120M

Date tehnice UL


Grad de protectie UL Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura de depozitare	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0 EC002611 - Comutator de control