



Denumirea produsului

Selector iluminat  
- 3 poziții

Denumirea tipului de produs

LPSSL13

### Caracteristici generale

Culoare	Roșu
Tipul posturilor	Selector
Material	Aliaj de aluminiu și zinc
grad de protecție IEC	IP66, IP67 și IP69K

### Caracteristici mecanice

Durata de viață mecanică	cycles	1000000
Fixare	Fara baza de fixare	
Adaptor de montare	LPXAU120M	


### Date tehnice UL

Grad de protecție UL	Tip 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
----------------------	------------------------------

### Condiții ambientale

Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare	min	°C	-40
		max	°C	+85

### Dimensiuni



### Certificări și conformitate

Conformitate	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Certificate

cULus

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -  
Comutator de control