



Denumirea produsului

Selector iluminat
- 3 poziții

Denumirea tipului de produs

LPSSL13

Caracteristici generale

Culoare

Albastru

Tipul posturilor

Selector

Material

Aliaj de aluminiu
și zinc

grad de protecție IEC

IP66, IP67 și
IP69K

Caracteristici mecanice

Durata de viață mecanică

cycles 1000000

Fixare

Fara baza de
fixare

Adaptor de montare

LPXAU120M

Date tehnice UL

Grad de protecție UL

Tip 1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Condiții ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min °C -25
max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40
max °C +85

Dimensiuni



Certificări și conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -
Comutator de
control