



Denumirea produsului				Baza de fixare pentru LPC
Denumirea tipului de produs				LPXAU120
<b>Caracteristici mecanice</b>				
Greutate			g	19
<b>Condiții ambientale</b>				
Temperatura				
	Temperatura de Operare		min	°C -25
			max	°C +70
	Temperatura de depozitare		min	°C -40
			max	°C +85
<b>Certificari si conformitate</b>				
Conformitate				
	CSA C22.2 n° 14			
	IEC/EN/BS 60947-1			
	IEC/EN/BS 60947-5-1			
	UL508			
Certificate				
	CCC			
	cULus			
	EAC			
	RINA			
<b>Clasificare ETIM</b>				
ETIM 8.0				EC001020 - Adaptor pentru echipament de control