



Disc iluminat
pentru butoane
cu cap ciupercă -
SIMBOLUL
ISO13850
LPXDAU

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare Galben

Caracteristici electrice

Tensiune de alimentare (AC) V 24

Tensiune de alimentare (DC) V 24

Caracteristici mecanice

Poziția de operare permisă Orice

Greutate g 22


Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare	min	°C	-25
	max	°C	+60

Temperatura de depozitare	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

EAC