



Elemente de contact - cu adaptor de montare LPXE

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Operațiuni

Durata de viața electrică cycles 1000000

Caracteristici mecanice

Forța de acționare kg-lb ≤0.5Kg/1.1lb

Cuplu de strângere pentru terminale max Nm 1

Terminale Borne șurub Șurub

Secțiunea dirijorului

Secțiunea conductorului AWG/kcmil

AWG/Kcmil max 14

IEC

max mm² 1 or 2 / 2.5

Adaptor de montare LPXAU120

Greutate g 29

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min °C -25


max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40

max °C +85

Diagrame de cablare



Certificări și conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certificate

CCC

cULus

EAC

RINA

UL

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accesorii pentru
dispozitive de
comutare de
joasă tensiune