



Baza de fixare cu
elemente de
contact pentru
LPS și LPP
LPXE01M

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici electrice

Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	10
Dezignare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1	A300 Q300	
Curent de funcționare AC15		
	12V	A 6
	24V	A 6
	48V	A 6
	120V	A 6
	240V	A 3

Curent de funcționare DC13

	12V	A	0.55
	24V	A	0.55
	48V	A	0.55
	125V	A	0.55
	250V	A	0.27

Rezistența la contact

mΩ ≤20

Caracteristici mecanice

Durata de viața mecanică	cycles	1000000
Cuplu de strângere pentru terminale max	Nm	1

Terminale Borne șurub

Șurub de
prindere cu saiba

Adaptor de montare

Inclus cu
contacte

Date tehnice UL

Grad de protecție UL

Tip 1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+60

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+70

Certificări și conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accesorii pentru
dispozitive de
comutare de
joasă tensiune