



Elemente luminoase LED fixe pentru montare pe partea de jos a panourilor de intrare tip LPZ LPXLPB

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Culoare alb

**Caracteristici electrice**

Frecvența nominală Hz 50-60

Tensiune de alimentare (AC) V 85...140

**Operațiuni**

Durata de viața electrică hours 100000

**Caracteristici mecanice**

Secțiunea dirijorului

Secțiunea conductorului AWG/kcmil

AWG/Kcmil max 14

IEC

max mm<sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

Adaptor de montare

LPXAU120

Greutate

g 16

**Condiții ambientale**

Temperatura

Temperatura de Operare

min °C -25

max °C +70


Temperatura de depozitare

min °C -40


max °C +85

**Dimensiuni**

Mounting position on the LPZ control station base



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certificate

CCC  
cULus  
EAC  
RINA  
UL

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000204 - Bloc  
suport lampa  
pentru dispozitive  
cu circuit de  
control