



Elemente  
luminoase LED  
fixe pentru  
montare pe  
partea de jos a  
panourilor de  
intrare tip LPZ  
LPXLPB

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Culoare Roșu

**Caracteristici electrice**

Frecvența nominală	Hz	50-60
Tensiune de alimentare (AC)	V	185...265

**Operațiuni**

Durata de viața electrică	hours	100000
---------------------------	-------	--------

**Caracteristici mecanice**

Secțiunea dirijorului

Secțiunea conductorului AWG/kcmil	AWG/Kcmil max		14
	IEC	max	mm <sup>2</sup> 1 or 2 / 2.5

Adaptor de montare	LPXAU120
--------------------	----------

Greutate	g	16
----------	---	----

**Condiții ambientale**


Temperatura

Temperatura de Operare	min	°C	-25
	max	°C	+70


Temperatura de depozitare	min	°C	-40
	max	°C	+85

**Dimensiuni**

Mounting position on the LPZ control station base



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Certificate

CCC  
cULus  
EAC  
RINA  
UL

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000204 - Bloc  
suport lampa  
pentru dispozitive  
cu circuit de  
control