



Elemente
luminoase LED
fixe pentru
montare pe
partea de jos a
panourilor de
intrare tip LPZ
LPXLPB

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare Albastru

Caracteristici electrice

Frecvența nominală	Hz	50-60
Tensiune de alimentare (AC)	V	185...265

Operațiuni

Durata de viața electrică	hours	100000
---------------------------	-------	--------

Caracteristici mecanice

Secțiunea dirijorului

Secțiunea conductorului AWG/kcmil	AWG/Kcmil max		14
	IEC	max	mm ² 1 or 2 / 2.5

Adaptor de montare	LPXAU120
--------------------	----------

Greutate	g	16
----------	---	----

Condiții ambientale


Temperatura

Temperatura de Operare	min	°C	-25
	max	°C	+70


Temperatura de depozitare	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensiuni

Mounting position on the LPZ control station base



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

CCC
cULus
EAC
RINA
UL

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000204 - Bloc
suport lampa
pentru dispozitive
cu circuit de
control