



Elemente luminoase LED fixe pentru montare pe partea de jos a panourilor de intrare tip LPZ LPXLPB

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare alb

Caracteristici electrice

Frecvența nominală Hz 50-60

Tensiune de alimentare (AC) V 185...265

Operațiuni

Durata de viața electrică hours 100000

Caracteristici mecanice

Secțiunea dirijorului

Secțiunea conductorului AWG/kcmil

AWG/Kcmil max 14

IEC

max mm² 1 or 2 / 2.5

Adaptor de montare

LPXAU120

Greutate

g 16

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min °C -25

max °C +70


Temperatura de depozitare

min °C -40


max °C +85

Dimensiuni

Mounting position on the LPZ control station base



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certificate

CCC
cULus
EAC
RINA
UL

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000204 - Bloc
suport lampa
pentru dispozitive
cu circuit de
control