



Statie de control  
pentru butoane  
cu orificii pentru  
operatori Ø22mm  
- 16 orificii  
LPZM

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Culoare	Gri
grad de protectie IEC	IP66 și IP67

**Caracteristici mecanice**

Greutate	g	1650
----------	---	------

**Date tehnice UL**

Grad de protectie UL	NEMA 4X
----------------------	---------

**Conditii ambientale**

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

**Dimensiuni**



**Certificari si conformitate**

Conformitate

IEC/EN 60947-5-1

Certificate

cULus  
EAC

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC000200 -  
Carcasă pentru  
dispozitive cu  
circuit de  
comandă