



Denumirea produsului  
Denumirea tipului de produs

Cutii  
LPZM

**Caracteristici generale**

Culoare	Gri
grad de protectie IEC	IP66 și IP67

**Caracteristici mecanice**

Greutate	g	600
----------	---	-----

**Date tehnice UL**

Grad de protectie UL	NEMA 4X
----------------------	---------

**Conditii ambientale**

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

**Dimensiuni**



**Certificari si conformitate**

Conformitate

IEC/EN 60947-5-1

Certificate

cULus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -  
Carcasă pentru  
dispozitive cu  
circuit de  
comandă