



Statie de control
pentru butoane
cu orificii pentru
operatori Ø22mm
- 4 orificii
LPZM

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare	Gri
grad de protectie IEC	IP66 și IP67

Caracteristici mecanice

Greutate	g	570
----------	---	-----

Date tehnice UL

Grad de protectie UL	NEMA 4X
----------------------	---------

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 60947-5-1

Certificate

cULus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
 Carcasă pentru
 dispozitive cu
 circuit de
 comandă