



Denumirea produsului
Denumirea tipului de produs

Cutii
LPZM

Caracteristici generale

Culoare Gri
grad de protectie IEC IP66 și IP67

Caracteristici mecanice

Greutate g 1100

Date tehnice UL

Grad de protectie UL NEMA 4X

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min °C -25
max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40
max °C +85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 60947-5-1

Certificate

cULus
EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
Carcasă pentru
dispozitive cu
circuit de
comandă

