



Denumirea produsului  
Denumirea tipului de produs

Cutii  
LPZM

**Caracteristici generale**

Culoare Gri  
grad de protectie IEC IP66 și IP67

**Caracteristici mecanice**

Greutate g 1700

**Date tehnice UL**

Grad de protectie UL NEMA 4X

**Conditii ambientale**

Temperatura


Temperatura de Operare

min °C -25  
max °C +70

Temperatura de depozitare

min °C -40  
max °C +85

**Dimensiuni**



**Certificari si conformitate**

Conformitate

IEC/EN 60947-5-1

Certificate

cULus  
EAC

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC000200 -  
Carcasă pentru  
dispozitive cu  
circuit de  
comandă