



Statie de control pentru butoane cu orificii pentru operatori Ø22mm - 8 orificii LPZM

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Culoare Gri

grad de protectie IEC IP66 și IP67

**Caracteristici mecanice**

Greutate g 1060

**Date tehnice UL**

Grad de protectie UL NEMA 4X

**Conditii ambientale**

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

**Dimensiuni**



**Certificari si conformitate**

Conformitate

IEC/EN 60947-5-1

Certificate

cULus  
EAC

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC000200 -  
Carcasă pentru  
dispozitive cu  
circuit de  
comandă