



Stație de comandă din plastic fără actuatore - pentru 1 actuatore LPZP1A8

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

### Caracteristici generale

Culoare	Gri
Material	Polycarbonat
grad de protectie IEC	IP66, IP67, IP69K

### Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale max	Nm	1.8
Greutate	g	107


### Date tehnice UL

Grad de protectie UL	1, 2, 3R, 4, 4X, 12K
----------------------	----------------------

### Conditii ambientale

Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare	min	°C	-40
		max	°C	+85

### Dimensiuni



### Certificari si conformitate

#### Conformitate

CSA C22.2 n° 14  
 IEC/EN 60947-1  
 IEC/EN 60947-5-1  
 UL508

#### Certificate

cULus  
 EAC

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -  
 Carcasă pentru  
 dispozitive cu  
 circuit de  
 comandă