



Stație de comandă din plastic fără actuatoare - pentru 2 actuatoare LPZP2A8

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare	Gri
Material	Polycarbonat
grad de protectie IEC	IP66, IP67, IP69K

Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale max	Nm	1.8
Greutate	g	152

Date tehnice UL

Grad de protectie UL	1, 2, 3R, 4, 4X, 12K
----------------------	----------------------

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certificate

cULus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
Carcasă pentru
dispozitive cu
circuit de
comandă