



Stație de comandă gri LPZP3A8 completă cu buton alb de spălare „i” LPCB1118 1NO, buton roșu de înclinat „o” LPCB1104 1NC și buton alb de înclinat „ii” LPCB1128 1NO LPZP3B8904

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare	Gri
Material	Polycarbonat
grad de protectie IEC	IP66, IP67, IP69K

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000225 -
 Combinație de
 dispozitive de
 circuit de
 comandă în
 carcasă