



Stație de comandă gri LPZP3A8 completă cu buton alb de înclinat „I” LPCB1118 1NO, buton roșu prelungit „O” LPCB2104 1NC și buton alb de înclinat „II” LPCB1128 1NO LPZP3B8905

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

**Caracteristici generale**

Culoare	Galben
Material	Polycarbonat
grad de protectie IEC	IP66, IP67, IP69K

**Conditii ambientale**

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

**Dimensiuni**



**Certificari si conformitate**

Certificate

cULus

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC000225 -  
 Combinație de  
 dispozitive de  
 circuit de  
 comandă în  
 carcasă