



Stație de comandă gri LPZP3A8 completă cu buton de înclinat alb „săgeată dreapta” LPCB1148 1NO, buton roșu de înclinat „o” LPCB1104 1NC și buton negru de întors „săgeată stânga” LPCB1142 1NO LPZP3B8908

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

#### Caracteristici generale

Culoare	Gri
Material	Polycarbonat
grad de protectie IEC	IP66, IP67, IP69K

#### Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

#### Dimensiuni



**Certificari si conformitate**

Certificate

cULus

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC000225 -  
Combinatie de  
dispozitive de  
circuit de  
comandă în  
carcasă