



Stație de comandă gri LPZP3A8 completă cu buton alb de înclinat „săgeată dreapta” LPCB1148 1NO, buton roșu prelungit „o” LPCB2104 1NC și buton negru de înclinat „săgeată stânga” LPCB1142 1NO LPZP3B8909

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristici generale

Culoare	Gri
Material	Policarbonat
grad de protectie IEC	IP66, IP67, IP69K

Conditii ambientale

Temperatura


Temperatura de Operare

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000225 -
Combinatie de
dispozitive de
circuit de
comandă în
carcasă